

啜えられる管の呼び寸法

	全長	(A)表示	外径(mm)	アゴ部厚み	重量
廃番 EA546DB-10	250mm	8-25	13-35	約20mm	0.59kg
EA546DB-12	300mm	10-32	16-44	約22mm	0.92kg
EA546DB-14	350mm	15-40	21-51	約25mm	1.2kg
EA546DB-18	450mm	25-50	33-70	約26mm	1.9kg

(コーナーパイプレンチ)

○ 鋳鉄製

