

EA546VD-1~8  
(チェーンレンチ)

※全て廃番になりました。

- チェーンストッパー付
- 特殊鋼鍛造品
- 歯先は高周波焼入れ



	全長	ガス管呼び径		保証荷重	チェーン長さ	重量
	mm	B表示	外径mm			
VD-1	290	1/4" - 3"	14-89	80	438	1.1
VD-2	290	1/4" - 6"	14-165	80	663	1.2
VD-3	390	3/8" - 4"	17-114	80	512	1.25
VD-4	490	3/4" - 6"	27-165	190	686	3
VD-5	670	1" - 8"	34-216	330	857	5.5
VD-6	710	1" - 10"	34-267	330	980	5.7
VD-7	710	1" - 12"	34-320	330	1170	6.45
VD-8	710	1" - 20"	34-508	330	1740	7.7