

## EA546YS

(ストラップレンチ)

写真は参考モデルです。



全長(L): 300mm  
A(max): 220mmまで  
B(本体幅): 42mm  
C(ストラップ幅): 27mm  
重量: 290g

クロームプレートや  
プラスチックパイプなど  
ストラップはナイロン製  
ストラップ長 950mm

