






ドライバーのねじり強度

クッションパワー  
ドライバー  
(電工タイプ)

◀ JIS規格

最高級の特種合金鋼モリブデンバナジウム鋼を使用しているため、靱性・耐摩耗性に優れています。  
トルクは⊕ No.2でJIS規格の50%アップのトルクに耐えます。

品番	サイズ	 刃先番号	 軸長(mm)	 軸径(mm)	 柄径(mm)	 全長(mm)
EA557A-200	⊕ 2×200	⊕ No.2	200	6.3	40	302