






ドライバーのねじり強度

クッションパワー  
ドライバー  
(電工タイプ)

◀ JIS規格

最高級の特種合金鋼モリブデン  
バナジウム鋼を使用している  
ため、靱性・耐摩耗性に優れて  
います。  
トルクは ⊕ No.2でJIS規格の  
50%アップのトルクに耐えます。

軸部絶縁タイプ 耐電圧1000V

品番	サイズ	 刃先番号	 軸長(mm)	 軸径(mm)	 柄径(mm)	 全長(mm)
EA557AA-100	⊕ 2 × 100	⊕ No.2	100	6.3	40	210