

EA557AB-6

(+) (-) パワーグリップ ドライバーセット



- 6本組
- 軸部材質…モリブデンバナジウム鋼
- 先端マグネット付
- 焼入れされた軸部は抜群の硬度(HRC55~61)を持ち、靱性・耐摩耗性に優れます。
- 力をかけやすい厚みを持たせた樹脂製ハンドルは手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現。

セット内容

先端(+)	D1(ハンドル幅)	D2(軸径)	L1(全長)	L2(軸長)	L3	重量
#1	35mm	φ5.5mm	160mm	75mm	46mm	51g
#2	42mm	6.3mm	210mm	100mm	59mm	120g
			252mm	150mm	109mm	134g
刃幅×刃厚	D1(ハンドル幅)	D2(軸径)	L1(全長)	L2(軸長)	L3	重量
5.5×0.8mm	35mm	φ5.5mm	160mm	75mm	46mm	51g
6.0×0.9mm	42mm	6.3mm	210mm	100mm	59mm	118g
			252mm	150mm	109mm	132g

※#1、5.5mmは丸軸。その他は六角軸です。

