






クッションパワー
ドライバー
(電工タイプ)

◀ JIS規格

最高級の特種合金鋼モリブデン
バナジウム鋼を使用している
ため、靱性・耐摩耗性に優れて
います。

軸部絶縁タイプ 耐電圧1000V

| 品番 | サイズ |  刃巾(mm) |  刃厚(mm) |  軸長(mm) |  軸径(mm) |  柄径(mm) |  全長(mm) |
|-------------|--------|---|---|--|---|---|---|
| EA557BB-100 | ⌀6×100 | 6.0 | 0.9 | 100 | 6.3 | 40 | 210 |