

# EA557DC-50 (一)ドライバー

●ネジにピッタリ、高精度ブラックポイント仕上  
Exactly fit to screws and high accuracy black point finishing.

●力が入りやすい四角断面形状ハンドル  
Powerful sectional handle.

●ブレード部は全鋼全体焼入  
(HRC $\oplus$ 59 $\pm$ 1  $\ominus$ 57 $\pm$ 1)  
Hardening overall steel at the blade section(HRC $\oplus$ 59 $\pm$ 1 $\ominus$ 57 $\pm$ 1)

●高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼  
High grade chrome-molybdenum vanadium steel.

●マグネット付 With a magnet.

●しっかりと手になじむ  
エラストマー樹脂による  
二重成形構造  
Elastomer resin fitting exactly to hands  
and double structure.

## サイズ

| 品番         | A   | B           | D  | E | F   | G  |
|------------|-----|-------------|----|---|-----|----|
| EA557DC-50 | 4.0 | 0.6(+0.1mm) | 50 | 4 | 130 | 26 |

(mm)

