


EA557DM - 1  
EA557DM - 2  
EA557DM - 3  
(貫通木柄ドライバー)

	C	D	E	F	G
# 1		75	5.5	180	3034
# 2		100	6.3	220	38
# 3		150	8	285	14

(単位mm)

プラスドライバー  
マグネット付



- ネジにピッタリ、高精度  
ブラックポイント仕上  
High-precision blackpoint finishing well-fitting to screws.
- ハンマーで叩ける貫通型ブレード  
ブレード部は全鋼全体焼入  
(HRC $\pm$ 69 $\pm$ 1 @67 $\pm$ 1)  
のため曲がりません。  
Through-type blade to be hammered.  
Hardening overall steel at the blade section  
(HRC $\pm$ 69 $\pm$ 1@67 $\pm$ 1)
- 高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼  
High grade chrome-molybdenum vanadium steel.
- マグネット付 With a magnet.
- グリップの両端をハンマーで  
叩けるよう金属キャップで保持  
Metal caps are used at the both ends of  
the grip so that a worker may hammer.
- 叩きやすい大きな座金  
A big washer which is easy to hammer.
- にぎりやすく、力が入りやすい  
三角断面ハンドル  
A triangle-sectional handle which is easy to grip.



世界初の三角断面木柄ハンドルにはボリュームある高級ウッドを使用。握りやすく、使いやすく、力が入り、大きなトルクを生み出します。



ウッドハンドルの両端には、ハンマーで叩けるように日本初の金属キャップを採用。



回転力を確実に伝えるブレード(刃先)には高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を使用。