


EA557DM - 75
EA557DM - 100
EA557DM - 150
(貫通木柄ドライバー)

A	B	D	E	F	G
5.5	0.7	75	5.5	180	3034
6	0.8	100	6.3	220	38
8	1	150	8	285	14

(単位mm)



マイナスドライバー
マグネット付

- ネジにピッタリ、高精度
ブラックポイント仕上
High-precision blackpoint finishing well-fitting to screws.
- ハンマーで叩ける貫通型ブレード
ブレード部は全鋼全体焼入
(HRC \pm 69 \pm 1 @67 \pm 1)
のため曲がりません。
Through-type blade to be hammered.
Hardening overall steel at the blade section
(HRC \pm 69 \pm 1@67 \pm 1)
- 高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼
High grade chrome-molybdenum vanadium steel.
- マグネット付 With a magnet.
- グリップの両端をハンマーで
叩けるよう金属キャップで保持
Metal caps are used at the both ends of
the grip so that a worker may hammer.
- 叩きやすい大きな座金
A big washer which is easy to hammer.
- にぎりやすく、力が入りやすい
三角断面ハンドル
A triangle-sectional handle which is easy to grip.



世界初の三角断面木柄ハンドル
にはボリュームある高級ウッドを
使用。握りやすく、使いやすく、力
が入り、大きなトルクを生み出し
ます。



ウッドハンドルの両端には、ハン
マーで叩けるように日本初の金
属キャップを採用。



回転力を確実に伝えるブレード
(刃先)には高級クローム・モリブ
デン・バナジウム鋼を使用。