

EA560PB-70~-240 (マイナスドライバー)

- 軸材質 特殊鋼
- ハンドル材質 PB製樹脂

品番	先端サイズ		軸長	軸径	全長	グリップ太さ 最大/最小	重量(g)
	刃幅	刃厚					
EA560PB-70	2.0	0.3	70	2.5	140	16/9.5	15
EA560PB-80	2.5	0.4	80	3	160	18.5/11	19
EA560PB-90	3.5	0.5	90	3.5	180	21/12.5	35
EA560PB-100	4.0	0.6	100	4	195	23.5/13	46
EA560PB-120	5.5	0.8	120	5	220	26/15	67
EA560PB-140	6.5	1.0	140	6	245	29/16.5	93
EA560PB-160	8.0	1.2	160	7	270	31.5/19	129
EA560PB-200	13.0	2.0	200	9	325	39/22.5	211
EA560PB-240	18.0	3.0	240	11	365	38.5/23	324

廃番

単位:(mm)

