

EA560PL-0~-4

(+)絶縁ドライバー



品番	先端	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	重量(g)	適合ネジ
EA560PL-0	#0	3	60	150	23	M1.6-2
EA560PL-1	#1	5	80	175	43	M2.5-3
EA560PL-2	#2	6	100	205	72	M3-5
EA560PL-3	#3	8	150	270	152	M6-8
EA560PL-4	#4	10	200	320	235	M8-10

廃番



ブレード部は絶縁カバーされているため、
最大1000Vまで安心して作業できます。



グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けし、シンボルマークとサイズを表示しています。