

## EA560WV-32 [ESD]ドライバーハンドル



品番	六角軸	軸長	軸長(インチ)	ハンドル長
EA560WV-31	1/4" (6.35mm)	100mm	4"	112mm



### ココが違う！

- ・ W e r a 社のハンドルは粘度を握った形そのままのユニークなデザイン。
- ・ ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。  
ソフトゾーンに作業者の手あたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。  
握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
- ・ 六角型のハンドル先端が、ドライバーが転がるのを食い止めます。  
もうドライバーが転がってなくなったり、それを探す無駄な時間は  
いりません。
- ・ 軸の先端にはブラックポイント加工がなされており、ネジ穴にしっかり  
フィットし磨り減るのを抑えます。また、錆を防ぎ工具寿命を延ばします。
- ・ 導電性グリップの為、静電気を逃がします。

先端にマグネットはついていません。