

EA562-8 [オフセット型]ラチェットドライバーセット




※(+)#2はラチェットハンドルに最初から付属している構成の為ホルダーに2つ目の(+)#2表示がありません。

- 差込角・・・1/4"
- 超薄型ヘッド21mm
- マグネット付
- ラチェット切替式
- ビット・・・+: #1・2・3、-: 6mm
(#2のみ2本)

溝付ビットの為、着脱が簡単にできます。
障害物を避けてネジを廻せる便利なベント(上曲がり)型ハンドル

ベント アップヘッド型 オフセットラチェットドライバー ビット5本組

指の入るスペースを確保。ベント(上曲がり)タイプ




ベント(曲がり)タイプにより指の入るスペースが確保でき、さらに狭いスペースでのネジ廻しが可能です。垂直方向へ押しつけトルクがアップしカムアウト防止に有効です。

狭いスペース等でのネジ回しに最適

(微小ビットを使用した場合)

薄さ21mm



ラチェット機構&早回しギア



歯車(ギア)を指先で回すことにより早回しが可能です。

ビットセット内容

⊕ No.1 × 19mm	1本
⊕ No.2 × 19mm	2本
⊕ No.3 × 19mm	1本
⊖ 6 × 19mm	1本



注意

- ネジのサイズにあったものを使用して下さい。
- 電気の流れている場所での作業では、ショートや感電にご注意下さい。
- 力が入るハンドル形状です。トルクは180%gf-cmまで使用可能です。それ以上にトルクをかけると機構やネジの破損、けがの原因になります。
- 重作業の時には、保護メガネを使用して下さい。