

EA562WA

ラチェットドライバーセット

- 31個組
- 総重量…312g
- 様々な用途のビットを収納したコンパクトなセットです。

セット内容



ハンドル幅…
16mm

●ラチェットハンドル×1

- ・材質…スチール ・全長…87mm
- ・先端寸法(幅W×厚H)…18×11mm
- ・ビット差込部…1/4"Hexメス
- ・重量…55g ・送り角…6°
- ・左右切換式



●ソケットアダプター×1

- ・材質…合金鋼 ・全長…25mm
- ・サイズ…1/4"Hex×1/4"sq
- ・重量…8g

ソケットアダプターを使えば
ビット類の他にソケットの取り付けも
可能となり、ネジの他にナットの
締め緩め作業も行なう事ができます。

※ソケットは別売です。



●ビットホルダー×1

- ・全長…50mm
- ・六角対辺…1/4"
- ・マグネット付
- ・クイックリリース



※クイック
リリースとは…

ホルダー部分を ←の方向へ
カチッと音がするまで動かします。

ホルダー内のロックが外れ、
ビットの取り外しが簡単に
出来ます。



付属ビット類 (材質…合金鋼)



●(+)ビット×6

- ・全長…25mm
- ・サイズ…#1(2本)・#2(3本)・
#3(1本)
- ・重量…4g(#1)・5g(#2、#3)



●(-)ビット×1

- ・全長…25mm
- ・刃厚×刃幅…1.0×5.5mm
- ・重量…5g



●Hexビット×5

- ・全長…25mm
- ・サイズ…3・4・5・6・8mm
- ・重量…4g(3mm)・5g(4・5mm)・
7g(6mm)・8g(8mm)



●ポジドライブビット×5

- ・全長…25mm
- ・サイズ…#1(1本)・#2(3本)・#3(1本)
- ・重量…3g(#1)・4g(#2)・5g(#3)
- ・木ネジを押し込む際の高トルクにも耐え得る
耐久性に優れたビットです。



●TORXビット×6

- ・全長…25mm
- ・サイズ…T10・T15・T20・T25・
T30・T40
- ・重量…3g(T10・T15)・4g(T20)・
5g(T25・T30)・6g(T40)



●Bore TORXビット×5

- ・全長…25mm ・イジリ止め付
- ・サイズ…T10・T15・T20・T25・
T30
- ・重量…5g(T10・T15)・6g(T20・T25)・
6g(T30)

