

EA567KB キリ

特 長: 木ネジ・釘の下穴開け、金属板のケガキ作業
缶・石膏ボード・プラスチック板等の穴開けに
ハンマーで叩ける貫通タイプ、座金付
ハンドルは転がりにくく手にフィットする三角形

材 質: ハンドル…耐油・耐薬品・耐衝撃・絶縁性に優れたアセテート樹脂
本体…特殊鋼 全鋼全体焼入れ

サイズ: 軸径…8mm 軸長…110mm
全長…199mm