

EA572CJ - 1 ~ - 5 (フラットチゼル)

<p>刃幅 ∇</p> <p>100</p> <p>全長</p> <p>単位 = mm</p>			
	全長	刃幅	重量 (g)
CJ - 1	220mm	10mm	220g
CJ - 2	220mm	20mm	250g
CJ - 3	220mm	30mm	270g
CJ - 4	220mm	40mm	290g
CJ - 5	230mm	50mm	310g
刃物の材質	炭素工具鋼 (S - 53C)		柄の材質
焼入硬度 (全身)	HRC 45°		天然ゴムに強化プラスチックを混入成形
焼入硬度 (刃先)	HRC 55°		
商品の特長 <ul style="list-style-type: none"> ・ クロスやビニールその他色々の素材のはがし作業に最適です。刃先を鋭利に仕上げているので作業能率があがります。 ・ 柄の先端に丈夫な凹凸をだしていますので、たたいたり、こわしたりする作業にも使用できます。 ・ チゼルの中心部に穴をあけ落下防止の紐を取り付けて工具が落下しないようにできます。 			