

EA573KR - 1.5~ - 8A  
 EA573KS - 2~ - 8  
 EA573KT - 2.5~ - 8  
 EA573KV - 2.5~ - 8  
 EA573KW - 3~ - 8

(ボールヘッド Hexagon ドライバー)



品番	サイズ	軸長	全長	ハンドル径
KR-1.5	1.5	100	183	35
KR-2	2		183	35
KR-2.5	2.5		183	35
KR-3	3		183	35
KR-4	4		183	35
KR-5A	5		198	42
KR-6A	6		198	42
KR-8A	8		198	42
KS-2	2	150	233	35
KS-2.5	2.5		233	35
KS-3	3		233	35
KS-4	4		248	42
KS-5	5		233	42
KS-6	6		233	42
KS-8	8	233	42	
KT-2.5	2.5	200	283	35
KT-3	3		283	35
KT-4	4		298	42
KT-5	5		298	42
KT-6	6		298	42
KT-8	8		298	42
KV-2.5	2.5	250	333	35
KV-3	3		333	35
KV-4	4		348	42
KV-5	5		348	42
KV-6	6		348	42
KV-8	8		348	42
KW-3	3	300	383	35
KW-4	4		398	42
KW-5	5		398	42
KW-6	6		398	42
KW-8	8		398	42

(単位mm)



工具鋼製  
 ボールポイント付  
 (ボールポイント部では本締めしないでください。)  
 樹脂製グリップ  
 滑りにくく力が入るスリット形状