

EA573TD 軸長180mm
 EA573TE 軸長250mm
 (T型 ボールポイント付六角棒レンチ)

- 焼入れ鋼
- ビニールグリップ付
- ボールポイントは仮締め用です。
 本締めにはスタンダードの六角棒レンチを使用してください。

	サイズ	軸長(約mm)	A(約mm)	ハンドル長(約mm)
	2.5mm	180mm	171mm	72mm
	3.0mm	180mm	177mm	72mm
EA573TD	4.0mm	180mm	166mm	92mm
重量 325g	5.0mm	180mm	162mm	92mm
	6.0mm	180mm	160mm	108mm
	8.0mm	180mm	162mm	110mm

	サイズ	軸長(約mm)	A(約mm)	ハンドル長(約mm)
	2.5mm	250mm	245mm	72mm
	3.0mm	250mm	240mm	72mm
EA573TE	4.0mm	250mm	238mm	92mm
重量 332g	5.0mm	250mm	232mm	92mm
	6.0mm	250mm	233mm	108mm
	8.0mm	250mm	228mm	110mm

