

EA573TD - 2.5 ~ - 8  
 EA573TE - 2.5 ~ - 8  
 (T型 ボールポイント付六角棒レンチ)

焼入れ鋼  
 ビニールグリップ付  
 ボールポイントは仮締め用です。  
 本締めにはスタンダードの六角棒レンチを使用してください。

	サイズ	全長	軸長	A (約mm)	重量
TD - 2.5	2.5mm	180mm	135mm	72mm	14g
TD - 3	3.0mm	180mm	135mm	72mm	19g
TD - 4	4.0mm	180mm	135mm	92mm	36g
TD - 5	5.0mm	180mm	135mm	102mm	53g
TD - 6	6.0mm	180mm	135mm	108mm	78g
TD - 8	8.0mm	180mm	135mm	110mm	128g

	サイズ	全長	軸長	A (約mm)	重量
TE - 2.5	2.5mm	250mm	205mm	72mm	17g
TE - 3	3.0mm	250mm	205mm	72mm	24g
TE - 4	4.0mm	250mm	205mm	92mm	43g
TE - 5	5.0mm	250mm </td <td>205mm</td> <td>102mm</td> <td>66g</td>	205mm	102mm	66g
TE - 6	6.0mm	250mm	205mm	108mm	96g
TE - 8	8.0mm	250mm	205mm	110mm	159g

