

(超硬ポイント付センターポンチ)

	全長(mm)	先端径(mm)	軸対辺(mm)	重量(g)
EA574AB-1	100	3.2	8	34
EA574AB-2	120	3.6	10	65
EA574AB-3	120	4.5	12	89
廃番 EA574AB-4	140	5	14	139

- PB特殊合金(スプリング鋼など)
- 焼入れ鋼
- 硬度 58-60HRC
- 八角軸

