

## PX印 両口ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	EA品番	JANコード 4963360
OHW-6PX	#6	820	55 148	2.7	EA575BJ-2.7	127175
OHW-8PX	#8	900	59 162	3.6	EA575BJ-3.6	127182
OHW-10PX	#10	900	62 180	4.5	EA575BJ-4.5	127199
OHW-12PX	#12	900	66 190	5.4	EA575BJ-5.4	127205

※#6~#12は、グリップ付