

## SIMPLEX スレッジハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ"、 鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル 3022.261



### 製品説明

SIMPLEXハンマー3022シリーズは、両側にゴム製インサートが付いています。SIMPLEX用の黒いゴム製インサート(3202シリーズ)は、ハルダールのトップセラーです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダールのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります：スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート“自立タイプ”(3202.260)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この製品は、サイズ径60mmです。

#### 製品の特長:

- ハルダールのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート“自立タイプ”(3202.260)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、ゴム製インサート/ゴム製インサート“自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
- 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
- 全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- 本製品は、サイズ径60mmです

#### 応用分野

造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営

このハンマーは、特別なインサート“自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。

#### 材質

##### インサート 1

- ゴム複合材、黒、“自立タイプ”
- 中硬
- 衝撃緩和
- ゴム臭なし
- 低摩耗

##### インサート 2

- ゴム複合材、黒
- 中硬
- 衝撃緩和
- ゴム臭なし
- 低摩耗

##### ハウジング

- 可鍛鋳鉄

##### ハンドル

- ヒッコリー

### 発注情報

寸法	製品番号
 Ø [mm]	 [g]
60	3022.261
 [mm]	 [g]
150	1950
 [mm]	 [g]
780	1950