

## SIMPLEX スレッジハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle

3027.261



### 製品説明

ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEXプラスチックハンマーの径60mmは、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、ハルダのトップセラーでもあります。さらに改良を加えた製品があります：

スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート“自立タイプ”(3202.260)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押し出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。

長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。

鑄鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

本製品のサイズには、径60mmと短いハンドル(3027.260)があります。

製品の特長：

- ・ ハルダのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート“自立タイプ”(3202.260)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- ・ このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、ゴム製インサート“自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。
- ・ 長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
- ・ 鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- ・ 全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- ・ 本製品は、サイズ径60mmです。短いハンドル付き(3027.260)もあります。

### 応用分野

造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ"が使えるハウジングが付いています。

### 材質

#### インサート 1

- ・ ゴム複合材、黒、"自立タイプ"
- ・ 中硬
- ・ 衝撃緩和
- ・ ゴム臭なし
- ・ 低摩耗

#### インサート 2

- ・ スーパープラスチック、白
- ・ 中硬
- ・ 堅牢
- ・ 高い耐摩耗性

#### ハウジング

- ・ 可鍛鑄鉄

#### ハンドル

- ・ ヒッコリー

### 発注情報

寸法	製品番号
<p>寸法 [mm]</p>	<p>[g]</p>
<p>60</p> <p>150</p> <p>780</p>	<p>1900</p> <p>3027.261</p>