

## テストハンマー



- 手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°～ 50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	EA品番
			口径	長さ					
<b>#1/4</b>									
TH-2	#1/4	380	φ13	97	100	200	12/48	130014	EA575WE-1
TH-23	#1/4×270	270	φ13	97	100	190	12	130106	
TH-26	#1/4×600	600	φ13	97	100	260	50	130045	EA575WF-1
TH-29	#1/4×900	900	φ13	97	100	380	—	130076	
<b>#1/2</b>									
TH-4	#1/2	420	φ17	113	200	320	12/48	130021	EA575WE-2
TH-46	#1/2×600	600	φ17	113	200	360	50	130052	EA575WF-2
TH-49	#1/2×900	900	φ17	113	200	480	—	130083	EA575WG-2
<b>#3/4</b>									
TH-34	#3/4	450	φ20	130	350	500	12	130038	EA575WE-3
TH-346	#3/4×600	600	φ20	130	350	550	—	130069	
TH-349	#3/4×900	900	φ20	130	350	630	—	130090	

【用途】電車・バス・トラック・自動車の点検に