

アンカーハンマー（グラスファイバー柄）



- 短めのグラスファイバー柄と、太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすい。
- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°～ 50°

品 番	呼 称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ		頭重量 (kg)	全重量 (kg)
AH-11G	1.1	240	43	95	1.1	1.4
AH-13G	1.3	245	46	97	1.3	1.6
AH-15G	1.5	250	47	105	1.5	1.8

EA575WK-1

EA575WK-2

【用 途】アンカーの打ち込み

【使用温度】-20℃～50℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。