

ソフトハンマー F (鉄)



- 頭部本体は鋳鉄製で、打撃力があります。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
- ヘッドは取替が可能です。
- 手袋をはめて作業ができる凹凸デザイン柄。
- ヘッド硬度 HDD 55°

品 番	呼 称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	全重量 (g)	JANコード 4963360	E A 品 番
SF-012	#1/4(0.12)	280	φ18 70	150	210013	EA575WR-20
SF-02	#1/2(0.2)	300	φ23 80	250	210020	EA575WR-25
SF-03	#3/4(0.3)	300	φ33 95	340	210037	—
SF-05	#1 (0.5)	330	φ33 113	540	210044	EA575WR-35
SF-08	#1 1/2(0.8)	350	φ48 111	820	210051	EA575WR-50
SF-10	#2 (1.0)	350	φ48 117	1,050	210068	—
SF-135	#3 (1.35)	360	φ48 145	1,350	210075	EA575WR-50B

【用 途】機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし 木製品の組立

【使用温度】4℃～80℃

エスコ取扱商品はEA品番の付いている商品のみです。