

## ラバーハンマー



- ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
- ヘッド硬度 HDD 17°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	全重量 (g)	JANコード 4963360	EA品番
RH-10	#1	310	φ32 112	450	216237	EA575WV-1

- 【用途】木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し
- 【使用温度】-20℃～80℃
- 【木柄】交換木柄はP49、クサビはP.48