

ラバー&プラハンマー

新商品



- 1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー。
- ヘッド硬度 アイボリー／HDD 50° 黒／HDD 17°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	全重量 (g)	JANコード 4963360	EA品番
RP-10	#1	310	φ32 112	450	216336	EA575WV-2

【用途】木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し

【使用温度】4℃～80℃

【木柄】交換木柄・クサビはラバーハンマーと共通です。