

真鍮ハンマー



- 銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
- ヘッド硬度 HB 95°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	全重量 (kg)	JANコード 4963360	EA品番
BS-05	#1/2	300	φ20 73	0.3	111020	EA575WV-71
BS-10	#1	320	φ25 88	0.52	111044	EA575WV-72
BS-15	#1 1/2	320	φ30 96	0.72	111068	EA575WV-73
BS-20	#2	360	φ32 107	1.0	111075	EA575WV-74
BS-30	#3	390	φ36 119	1.3	111099	EA575WV-75
BS-40	#4	420	φ38 133	1.7	111105	EA575WV-76
BS-50	#5	450	φ43 139	2.0	111112	EA575WV-77

【用途】機械の修理・組立 ピンなどの打ち込み
【木柄】交換木柄はP50、クサビはP.48 ※アルミクサビ使用