

## カッパーハンマー



- ヘッド取替ができる銅ハンマー。
- 頭本体部分は鉄でできているので、従来の全銅ハンマーと比べ柄穴の変形がなく柄折が少ないため安全に作業ができます。強打撃用。
- ヘッド硬度 HB 80°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	全重量 (kg)	JANコード 4963360	EA品番
CO-05	#1/2	300	φ25 73	0.32	220012	EA575WW-1
CO-10	#1	330	φ30 88	0.54	220029	EA575WW-2
CO-15	#1 1/2	330	φ35 97	0.77	220036	EA575WW-3
CO-20	#2	350	φ38 110	1.0	220043	EA575WW-4
CO-30	#3	360	φ45 121	1.5	220050	EA575WW-5
CO-40	#4	440	φ50 134	2.1	220067	EA575WW-6
CO-50	#5	440	φ53 144	2.5	220074	EA575WW-7

**【用途】** 金型の製作 機械の組立、修理など 強打撃用