

EA575WX-11～WX-14

無反動ウレタンハンマー



◆特長

- 無反動…反動がなく、使いやすく手がかかれません。
- 耐久性抜群…耐衝撃、耐摩耗に優れ、通常使用に於て欠けたり破損することがありません。
- 安全作業の約束…打面に金属の露出部がないので安全作業と静かな打撃音を約束します。
- 長寿命・低価格…従来のプラスチックハンマーの数十倍の寿命を約束しますので、コストは安くなります。
- 相手材の保護…精密機器や塗装済みのパーツ等に損傷を与えることがありません。
- 使用適応温度…-15°～80°

品番	頭径	頭部長さ	頭重量	重量	全長
EA575WX-11	40mm	84mm	250g	510g	300mm
EA575WX-12	48mm	100mm	450g	770g	330mm
EA575WX-13	50mm	110mm	650g	920g	350mm
EA575WX-14	55mm	120mm	900g	1100g	380mm

◆使用現場

- 屋内作業：金型工場、機械工場、組立ライン作業、機械修理作業、家具工場
電機修理作業、インテリア、店舗設計等
- 屋外作業：ビル建設及び解体等土木作業、鉄道保全作業、各種機械取付工事等
- 各種メンテナンス：電話工事、冷暖房・空調・配管工事、自動車修理、板金等

