

ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)



ショックレス
構造

- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 50°
- 3年保証付き

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	EA品番
			口径	長さ			
US-05	#1/2	310	φ38	80	0.25	0.45	EA575WX-38
US-10	#1	330	φ47	100	0.45	0.65	EA575WX-48
US-15	#1 1/2	360	φ49	110	0.6	0.8	EA575WX-50
US-20	#2	390	φ55	120	0.8	1.0	EA575WX-56
US-30	#3	450	φ61	130	1.1	1.4	EA575WX-62
US-40	#4	530	φ70	160	1.7	2.1	EA575WX-70

【用途】 精密金型製作 機械などの修理 ジグなどの取り付け、取りはずし
【使用温度】 -20℃～50℃