

# ゴムハンマー



- 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
- 白い物をたたく時に適しています。
- ヘッド硬度 HDD 15°
- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。

## ライトン白ゴムハンマー

| 品 番      | 呼 称     | 全長<br>(mm) | 頭寸法 (mm) |     | 頭重量<br>(g) | 全重量<br>(g) | E A 品 番     |
|----------|---------|------------|----------|-----|------------|------------|-------------|
|          |         |            | 口径       | 長さ  |            |            |             |
| GHW-S LT | #1/2㉿   | 280        | φ46      | 79  | 210        | 320        | EA575WY-146 |
| GHW-M LT | #1㊾     | 300        | φ57      | 96  | 380        | 550        | EA575WY-157 |
| GHW-L LT | #1 1/2㊿ | 300        | φ64      | 104 | 550        | 710        | EA575WY-164 |

【用 途】 木製品など比較的ソフトな製品の組み立て・レベル出し  
【使用温度】 -10℃～50℃