

EA576LV-21～23リベットセッター取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

【特徴】

- ・革ケース、ナイフケースのリベット作業が容易にできます。
- ・銅、スチールリベットに使用できます。

【仕様】

- ・材質…鍛造スチールの研磨仕上げ

品番	ホール径	適応リベット	全長
EA576LV-21	4.09mm	EA576LV-1	113mm
EA576LV-22	4.34mm	EA576LV-2	113mm
EA576LV-23	4.85mm	EA576LV-3	113mm



【使用方法】



- ① リベット径より少し大きい穴を
ポンチで開ける。



- ② リベットを穴に通し、裏側にして、
Rワッシャーを軸に置く。



- ③ セッターのホールをリベット軸に入れ、
Rワッシャーを打ち込む。



- ④ ニッパーでリベット軸を1.6mm前後残し、切る。
決してリベット軸を斜めに切らないで下さい。
切断時軸片が飛ぶので顔を保護して下さい。



- ⑤ セッターのカーブ凹部を軸に当てハンマーで叩く。
この時、リベットの端を広げるために、セッターを
左右斜めに傾け、徐々に叩いて下さい。



- ⑥ 必要に応じて、よりリベットの端を広げたい
時は、ボールピンハンマーで叩いて下さい。

【サイドホールの使用方法】

- ・ホールに詰まった廃棄物を取り除く時に、使用して下さい。



改造はしないで下さい。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Feb.