

EA576ML-0-24

(両面ハトメ)

品番	材質	入数	最大厚み	A	B	C	JIS番号
EA576ML-0	アルミ	300組	2.5mm	12mm	7.0mm	5.2mm	H-4000
EA576ML-1	アルミ	200組	2.5mm	15mm	8.0mm	5.8mm	H-4000
EA576ML-2	アルミ	200組	3mm	19mm	10.6mm	7.2mm	H-4000
EA576ML-3	アルミ	100組	3.5mm	23mm	12.5mm	8.0mm	H-4000
EA576ML-4	アルミ	50組	4mm	28mm	15.5mm	9.0mm	H-4000
EA576ML-10	真鍮	300組	2.5mm	12mm	7.0mm	5.2mm	H-3100
EA576ML-11	真鍮	200組	2.5mm	15mm	8.0mm	5.8mm	H-3100
EA576ML-12	真鍮	200組	3mm	19mm	10.6mm	7.2mm	H-3100
EA576ML-13	真鍮	100組	3.5mm	23mm	12.5mm <td 8.0mm	H-3100	
EA576ML-14	真鍮	50組	4mm	28mm	15.5mm	9.0mm	H-3100
EA576ML-20	ステンレス	300組	2.5mm	12mm	7.0mm	5.2mm	G-4305
EA576ML-22	ステンレス	200組	3mm	19mm	10.6mm	7.2mm	G-4305
EA576ML-23	ステンレス	100組	3.5mm	23mm	12.5mm	8.0mm	G-4305
EA576ML-24	ステンレス	50組	4mm	28mm	15.5mm	9.0mm	G-4305

最大厚みとは、ハトメができる対象の厚みのことです。

