

EA579C-50

~~EA579C-75~~ 廃番

(ステンレスヘラ)



◆EA579C-50

<仕様>

- ・全長・・・220mm
- ・刃幅・・・50mm
- ・刃長・・・90mm
- ・刃厚・・・1.2mm
- ・先端刃厚・・・0.3mm
- ・材質

刃部分:SUS420J2

(焼入硬度HRC52°)

ハンドル部分:グレードポリプロピレン

- ・曲刃

◆EA579C-75

<仕様>

- ・全長・・・260mm
- ・刃幅・・・75mm
- ・刃長・・・125mm
- ・刃厚・・・1.0mm
- ・先端刃厚・・・0.4mm
- ・材質

刃部分:SUS420J2

(焼入硬度HRC52°)

ハンドル部分:グレードポリプロピレン