

	ゴム部分	全長	柄の長さ
EA579DA - 6	120X55mm	195mm	140mm
EA579DA - 7 (白ゴムペラ)	120X60mm	310mm	250mm

材質 天然ゴム
木柄

ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに
ゴム部最高耐熱温度 80
(高温で長時間使用すると劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用して下さい)



(横形状)

