

EA580BD

(ケーブルストリッパー)

適応ケーブル 12.7~63.5mm
最大被覆厚 8.8mm / 4.4mm(中間時)
全長 200mm
重量 860g 本体 鉄鋳物製 4mmレンチ付
カット方式 スパイラルカット(らせん切り)

