

(ケーブル被覆ストリッパー)

	全長(mm)	重量(g)	適用ケーブル	切れ目深さ
EA580BF-19	239	369	9.5~19mm	0.25~2.286mm
廃番 EA580BF-32	239	369	19~31.8mm	0.25~2.286mm
廃番 EA580BF-50	239	369	31.8~51mm	0.25~2.286mm

セミコンダクターの剥き取り用



ブレード調整ダイヤル部(拡大)

