

【EA580FS】ワイヤーストリッパー(カッター付) 取扱説明書

Ver.1.1

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。



注意

- ・本製品を改造、分解しないでください。
- ・能力の範囲内でご使用ください。
- ・活線には使用せず、作業する前に必ずケーブルに電気が流れていない事を確認してください。
- ・作業中、刃先に充分気を付けてください。怪我をする恐れがあります。
- ・ご使用前に各部に破損が無いかを確認し、発見した場合は使用しないでください。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。

◆各部名称



◆仕様

- ・能力…軟ワイヤー:0.5~16.0mm²
硬ワイヤー:0.5~10.0mm²
ケーブル:0.6~8.2mm
- ・ケーブルカッター能力…φ 3.0mm
- ・全長…175mm
- ・重量…216g

◆使用方法

ストリッパー

①ケーブルの太さに合わせてテンションレバーを調節します。(図1)

※テンションレバー

テンションレバーを前方にすると被覆をはがす力が強くなり、後方にすると弱くなります。
太い被覆をはがすときは前方へ、細い被覆をはがすときは後方へ下げてください。

②ケーブルを正面から入れ、被覆をはがす長さをストリッパー目盛で測り、トリガーを引くと被覆が剥がれます。(図2)

ケーブルカッター(図3)

カットしたいケーブルをケーブルカッター内にセットし、トリガーを引くとカットできます。
(最大φ 3mmまで)

◆替刃(EA580FS-1)の交換方法(図4)

①刃を保護するキャップを2ヶ所外します。

※上部キャップは側面のねじを緩めて取り出す。①

下部キャップは底面の穴から押し出して外す。②

②刃を固定しているねじを外し、刃を取り出します。

③替刃を装着し、ねじで固定して保護キャップを取り付ければ完成です。

※QRコードでも使用方法をご確認いただけます。



←使用方法



←替刃の
交換方法

