

EA580KB-13A(ワイヤーストリッパー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



注意

- ・作業中のワイヤーに電気が流れていない事を確認してください。
- ・刃先には充分気を付けてください。指を挟む恐れがあります。
- ・能力の範囲内でご使用ください。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。


【仕様】

- フラットケーブル用
- 皮むき能力…0.75～2.5mm²
- ケーブルサイズ…幅12mmまで
- 全長…180mm
- 重量…125g
- 材質…本体:ファイバーガラス強化樹脂、刃:特殊工具鋼(油焼入)

【使用方法】

- ①矢印の方向よりワイヤーを差し込みます。
- ②剥ぎ取りたい部分の端に刃があたるように差込み深さを調整します。
- ③ハンドルを握ってください。
- ④刃が自動で被覆を剥ぎ取り、完了です。

※グリップ圧は自動的にワイヤーサイズに合うようになっていますので、調整は不要です。



刃



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929