

# EA580WF(ケーブルストリッパー)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## 【ワイヤーストリッパー】

### ● 特長

- ・φ8～13mm のケーブルの被覆はがしに最適です。
- ・0.5～6.0mm<sup>2</sup>のより線、単線の被覆はがしに最適です。

### ● 仕様

- ・能力…外径φ8～13mm
- 断面積…  
0.5～6.0mm<sup>2</sup> (20～10AWG) のケーブル
- ・全長…125mm
- ・フック刃付

ケーブルの種類



### ● 各部の名称



### 使用上の注意

- ・作業中に必ずワイヤーに電気が流れていないことを確認してください。
- ・作業中、刃先には充分気を付けてください。怪我の恐れがあります。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。

### ● 使用方法

- (1) ケーブルを挟み込み、ケーブルに沿って、本体をしっかりと引いてください。



- (2) ケーブルを挟み込み、本体をケーブル中心に半回転させます。その後、逆方向に半回転させて下さい。被覆をとるには、本体をしっかりと引いてください。



- (3) ナイフを使用する際は、ナイフレバーをクリックするまでスライドさせてください。



### ● 替刃(EA580WF-1)交換方法

1. 本体の赤いレバーを左にすると開き、右にするとロックします。
2. 本体を開け、刃を取り付けているねじを外します。
3. 刃を出す方向にスライドし、引き抜きます。
4. 新しい刃を取り付け、ねじを締めます。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Oct.