

# EA580WK-1,EA580WK-2 (ケーブルストリッパー) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## ◆ 仕様

- ・丸ケーブル用
- ・全長…130mm
- ・適合ケーブル径…EA580WK-1:  $\phi$ 4~16mm  
EA580WK-2:  $\phi$ 8~28mm
- ・切断深さ調節可能(調節ねじ付き)
- ・自動ロックレバー付

## ◆ 各部名称



## ◆ 使用上の注意

- ・子供や第三者の手の届かない所に保管してください。
- ・刃は、使用后ただちに本体内に収納してください。
- ・活線を切らないでください。危険です。

## ◆ 使用方法

- (1)刃を保護被覆の厚みと同じだけ出します。(アジャストねじを廻して調節します。)
- (2)写真Aのように親指でケーブルホルダーを広げ、ケーブルをはさみます。
- (3)本体を、ケーブルを中心に回転させると、円カットができます。
- (4)ケーブルの末端に向かって本体を引くと、縦割りができます。



写真A