

## 20m 墨つぼ

品番	色
EA581DA-7	青
EA581DA-8	白

廃番



## 製品情報

- ・糸の長さ:20m
- ・自動巻取糸長さ:10m
- ・製品重量:197g
- ・包装形式:プリスター
- ・包装寸法(mm)タテ×ヨコ×アツサ:242×115×43

## 特長

### 携帯用墨つぼ

- 狭い所やコーナーに最適な鶴首付
- 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
- ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
- 最大容量15mlの墨タンク
- 墨含みを飛躍的に向上させたセルローズ・スポンジ綿採用
- 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
- 糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備

狭い所にも墨が打てる!

### 鶴首仕様



### 全開機構!フルオープン・ボディ

- 糸の通り道にたまりやすいホコリ等を簡単に取り除けます。
- 糸の交換もスピーディーにできます。
- ボディを3つの部屋に分け、それぞれに蓋を設けました。
- ゴミの進入と墨漏れを少なくし、必要な箇所の手入れができます。



## アイコン

自動 巻取式	密閉 タイプ	フル オープン
鶴首	本体寸法:218mm	
	自動巻取	10m
	糸長さ	20m
	糸太さ	細(0.6mm)