

EA582C-24, -32 (ハンドソー・10枚入り)

(単位 mm)

- ・刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造。
- ・刃先硬度はHRC64~66
- ・折れにくいいため、きわ切りもできます。
- ・ステンレス・鉄の切断に適しています。
- ・適合機種…EA582A、AC、BF-2、C、CA、E、EA-2、ED

EA582C-24 300mmX24山
EA582C-32 300mmX32山

