

EA584BA - 1
EA584BA - 2
EA584BA - 3
(スクリューエクストラクター)

サイズ
M3 - M18 5本セット
M3 - M24 6本セット
M3 - M45 8本セット

クロームバナジウム鋼
ネジ頭をつぶれたネジや折れた全ネジボルトを取り出す工具



	先端径(mm)	シャフト径(mm)	全長(mm)	適応ネジ	下穴サイズ(mm)	重量(g)	□ (mm)	ネジ長(mm)
# 1	1.75	3.95	50	M3 - M6	2.5	4	2.5	約13
# 2	2.2	4.8	57	M6 - M8	3	8	3.6	約16
# 3	3.3	6.4	64	M8 - M11	4.5	14	4.8	約20
# 4	4.7	8.4	71	M11 - M14	6	30	7	約25
# 5	6.35	11	78	M14 - M18	8	52	9	約28
# 6	9.5	15	85	M18 - M24	11	112	12	約30
# 7	12.7	19	92	M24 - M33	13.5	190	14.5	約38
# 8	17.5	24	100	M33 - M45	18.5	320	18	約38

折損したネジ径を確認します。
下穴径を確認して電動ドリルで折れたネジなどに下穴をあけます。
ネジ径に適応したエクストラクターを下穴に差し込みます。
スパナなどを使ってエクストラクターの にかまして、反時計方向に回します。