

EA584BB-1~7
(スクリューエクストラクター)



- クロームバナジウム鋼
- ネジ頭がつぶれたネジや折れた全ネジボルトを取り出す工具
- 4枚刃
- 右ネジ・左ネジ可

	全長	適応穴サイズ	ボルトサイズ	重量(g)	六角幅
BB-1	60	3.2-4.8	M5-M6	9	1/4"
BB-2	67	4.8-7.1	M8-M10	18	3/8"
BB-3	75	6.4-9.5	M10-M12	35	1/2"
BB-4	81	8.7-12.7	M12-M16	57	9/16"
BB-5	90	11.1-15.9	M16-M20	87	3/4"
BB-6	96	14.3-19.1	M20-M24	130	7/8"
BB-7	103	19.1-23.8	M30まで	203	1"

(単位mm)

- ① 折損したネジサイズを確認します。
- ② 下穴径を確認して電動ドリルで折れたネジなどに下穴をあけます。
- ③ ネジ径に適応したエクストラクターを下穴に差し込みます。
- ④ スパナなどを使ってエクストラクターの口にかまして、右ネジの時は反時計方向に回します。
左ネジの時は時計方向に回します。