

	切断能力	IV線	全長	重量(g)
EA585-1	φ9.2mm	22mm <sup>2</sup>	160mm	165
<del>廃番 EA585-2</del>	<del>φ11.4mm</del>	<del>38mm<sup>2</sup></del>	<del>210mm</del>	<del>290</del>
<del>廃番 EA585-3</del>	<del>φ13.6mm</del>	<del>60mm<sup>2</sup></del>	<del>240mm</del>	<del>480</del>

(ケーブルカッター)

○ 特殊鋼を鍛造熱処理。

刃先形状(EA585-1、-2)



○ スチール線切断には使用しないでください。

刃先形状(EA585-3)

