

(EA585ED-1)

S7-K50Y



切断完了時のオートリバース機構
21.6V バッテリ搭載で高速切断
手元を照らすLED ライト
安全性を考慮したロック付スイッチ
食いつきの少ない機械式
金属製ストラップホール



繰り返し切断に便利なオートリバース機能搭載

工具 本体	品番	S7-K50Y
	口開き	50mm
	切断可能最大径	600V-CV 500mm ² 単芯(Φ45)
	電動機	21.6V DCモータ
	外形寸法(バッテリー含む)	110×430×180
	質量(バッテリー含む)	3.5kg
バッテリーパック		BP-2120 (EA585ED-10A)

標準セット(○印)

品名	品番	S7-K50Y
本体	S7-K50Y	○
バッテリーパック	BP-2120	○
充電器	CH-21J	○
ケース	WB ケース	○
肩かけベルト	SPD1	

CV325単芯(φ31)が切断できます

重さ1.9kg 超軽量

電線のサイズに合わせてオートリバース機能により連続切断が簡単

切断部を照らすLEDライト付